

NEW

大流量ガス発生装置



HG PRO M は、最大 20 L/min の水素を純度 99.99999% 以上最大圧力 9 bar で生成ができます。

NG CASTORE PRO は、外部から供給された圧縮空気から最大 350 L/min の窒素を供給できます。



NEW

PSA 式 CO₂除去エアドライヤー

NDC シリーズは、外部から供給された圧縮空気から CO₂ 1ppm 未満のドライエアを供給できます。FTIR のパージガスに最適です。



ガス発生装置 ラミー社製品 新機種登場！

◇ キャンペーン実施中 ◇

JASIS 2024 9/4(水)～9/6(金)

幕張メッセ国際展示場 7ホール 7B-201

ジャスコエンジニアリング株式会社

*ノベルティ引換券付き

NEW

回転式スプリングレスレオメーター

回転速度の範囲とトルク範囲が広く、メモリー容量が大きいので PC を使用しなくても流動曲線を保存し、レオロジーパラメーターを直接算出できます。

スピンドルを使用するモデルと温調システムが一体になったコーンプレートまたはパラレルプレートを使用するモデルがあります




バーチャルスライドスキャナ

スライド標本をスキャンしてデジタル画像にするスキャナの機能と、そのまま観察するマイクロスコープの機能を備えています



HPLC 分析用カラム

消耗品のコスト削減を検討しませんか？
低価格カラムシリーズ J-Pak HPLC カラム



レンタル


ジャスコエンジニアリングが販売している製品には月額定額料金でレンタルできる製品があります。お試して使ってみたい、購入検討のため評価したいなどにご活用ください。

FT/IR のサンプリングに便利なツール

安定して綺麗な KBr 錠剤が作れる TabletMaster シリーズ
成形完了お知らせ機能付ハンドプレスで精度の高い錠剤を作成できます

微小な切片や平滑な断面出しのできる SliceMaster シリーズ
微小サンプルを扱いやすくするサンプリングキットもあります

《 機器分析用ツールは、日本分光ブース内に展示いたします 》



新技術説明会

9/4
(水)

12:00 ~ 12:30 幕張メッセ会議場 104 会議室

肌ケア商品の特徴を数値化して評価！テクスチャーアナライザー・粘度計による測定のご提案

9/5
(木)

11:15 ~ 11:45 幕張メッセ会議場 104 会議室

樹脂や接着剤の硬化過程を測定するゲルタイマーのご紹介！
使い捨てカップとフックで洗浄いらずの簡単測定

9/6
(金)

11:15 ~ 11:45 TKP(旧アパ) 会場 No.1

FTIR で調べる、様々な形状の医薬品の前処理、分析例のご紹介

ノベルティ引換券

保冷バッグ

ブース位置：7ホール 7B-201



ジャスコエンジニアリング株式会社

特販部 042-631-1652

北海道 SC 011-721-1065 北日本 SC 022-748-1288

筑波 SC 029-896-3800 東京 SC 03-3294-6968

西東京 SC 042-631-0601 神奈川 SC 045-755-7550

名古屋 SC 052-462-8838 大阪 SC 06-6312-9175

広島 SC 082-209-0521 九州 SC 092-593-0558



Web : <https://www.jasco-eng.co.jp/>